

L-csavarzat
LJK-1/8-I/I
Cikkszám: 151784

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	-0.95 bar...8 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	25 g
Szívókorong felfogása	G 1/8
Vákuumcsatlakozás	G1/8