

# Csatlakozó dugó KS1-CN-2

Cikkszám: 151996

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Névleges szélesség                                           | 1.5 mm                                          |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon                 | -0.095 MPa...1.2 MPa<br>-0.95 bar...12 bar      |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya                  | -13.775 psi...174 psi                           |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 44 l/min                                        |
| Az ISO 8778 szerint standardizált névleges térfogatáram      | 47.7 l/min                                      |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről                         | Olajozott üzem lehetséges                       |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség        |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                  |
| Terméksúly                                                   | 0.4 g                                           |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | 2 mm-es csőcsatlakozó csomagtól                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                               |
| Alapanyag információ                                         | Sárgaréz, nikkelezett                           |