



Lineáris hajtómű DGO-12- -P-A-B

Cikkszám: 15221

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	10 mm...1200 mm
Dugattyú Ø	12 mm
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Elviteli elv	szoros (mágnes)
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	2 bar...7 bar
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	68 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	68 N
Többször mozgatott tömeg 10 mm löketenként	2 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	320 g
Pneumatikus csatlakozó	M5
Fedél alapanyaga	Alumínium
Tömítések alapanyaga	NBR TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött acél