


Lineáris hajtómű DGO-40- -PPV-A-B

Cikkszám: 15226

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	10 mm...4000 mm
Dugattyú Ø	40 mm
Csillapítás	pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Elviteli elv	szoros (mágnes)
Pozíciófelismerés	közelítéskapcsolóhoz
Üzemi nyomás	1.3 bar...7 bar
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Csillapítási hossz	23 mm
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	754 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	754 N
Többször mozgatott tömeg 10 mm löketenként	8 g
Alapsúly 0 mm löket esetén	3920 g
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Fedél alapanyaga	Alumínium
Tömítések alapanyaga	NBR TPE-U(PU)
Ház alapanyaga	erősen ötvöztött acél