


Lineáris hajtómű DGO-1/2"- -P-A-B

Cikkszám: 15227

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	0.04 hüvelyk...157 hüvelyk
Dugattyú Ø	1/2"
Csillapítás	elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Vezető	Siklócsapágyas vezeték
Üzemi nyomás	2 bar...7 bar
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás	68 N
Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre	68 N
Pneumatikus csatlakozó	10-32 UNF-2B