


# Lineáris hajtómű DGO-5/8"- -PPV-A-B

Cikkszám: 15228

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Löket	0.04 hüvelyk...157 hüvelyk
Dugattyú Ø	5/8"
Csillapítás	pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható
Vezető	Siklócsapágyas vezeték
Elviteli elv	szoros (mágnes)
Üzemi nyomás	1.7 bar...7 bar
Működési mód	kettős működésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Csillapítási hossz	14 mm
Pneumatikus csatlakozó	10-32 UNF-2B