


**Lineáris hajtómű**  
**DGO-3/4"- -PPV-A-B**  
Cikkszám: 15229

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                           | Érték                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Löket                              | 0.04 hüvelyk...157 hüvelyk                                   |
| Dugattyú Ø                         | 3/4 "                                                        |
| Csillapítás                        | pneumatikus csillapítás, mindkét oldalon beállítható         |
| Vezető                             | Siklócsapágyas vezeték                                       |
| Elviteli elv                       | szoros (mágnes)                                              |
| Üzemi nyomás                       | 1.6 bar...7 bar                                              |
| Működési mód                       | kettős működésű                                              |
| Üzemi közeg                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| LABS konformitás                   | VDMA24364-B2-L                                               |
| Környezeti hőmérséklet             | -20 °C...60 °C                                               |
| Csillapítási hossz                 | 17 mm                                                        |
| Pneumatikus csatlakozó             | 1/8 NPT                                                      |