

Többszörös csatlakozó dugó KSV6-12

Cikkszám: 152507

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	6 mm
Üzemi nyomás	-0.95 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. csatlakozások	12
Pneumatikus csatlakozó	PK-6
Szín	szürke
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis