

Műanyag tömlő PUN-16X2,5-SI

Cikkszám: 152590

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső Ø	16 mm
áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár	88 mm
Belső Ø	11 mm
Min. hajlítási sugár	45 mm
Használati útmutató	TPE-U észter-alapú A műanyag tömlőt csak akkor szabad kábelekkal együtt lefektetni, ha a burkolatuk foszforsavészter-mentes. Ellenkező esetben a műanyag tömlő megsérülhet.
A tömlő tulajdonságai	energialáncokhoz alkalmas
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...101.5 psi
Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Engedély	TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	B 013277 0506 00
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:...-] szerint
Tűzvizsgálati alapanyag	UL94 HB
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-35 °C...60 °C
A termék súlya hossz szerint	0.1294 kg/m
Pneumatikus csatlakozó	16 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz
Szín	ezüst
Shore-keménység	D 52 +/-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömlő alapanyaga	TPE-U(PU)