


Közelítéskapcsoló SMT0-4U-NS-S-LED-24

Cikkszám: 152743

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	kerek
Szabvány alapján	EN 60947-5-2
Engedély	RCM jelzés
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Méreték	Pozíció
Mérési elv	elektromágneses
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...70 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsolókimenet	NPN
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Bekapcsolási idő	0.5 ms
Kikapcsolási idő	0.5 ms
Max. kimeneti áram	200 mA
Max. DC kapcsolási kapacitás	6 W
Feszültségesés	2 V
Induktív védőkapcsolás	beépítve
Legkisebb terhelési áramerősség	0.1 mA
Maradékáram	0.01 mA
Rövidzárlat elleni védelem	ciklusos
Túlterhelés elleni védelem	elérhető
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...30 V
Maradék hullámosság	10%
Póluscsera elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Csatlakozó
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	M8x1 A kódolású EN 61076-2-104 szerint
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3
1. elektromos csatlakozó, rögzítés típusa	Csavaros rögzítés
Csatlakozó kimenet iránya	mentén

Jellemző	Érték
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Sárgaréz, aranyozott
Rögzítés módja	tartozékkal
Max. meghúzási nyomaték	0.8 Nm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	6 g
Ház színe	fekete
Ház alapanyaga	PA PET PUR
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Védettség	IP67
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L