

Csatlakozó lap oldalsó csatlakozással NAVW-1/4-1-ISO

Cikkszám: 152789

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Megfelel a szabványnak	ISO 5599-1
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Észterolaj < 0,1mg/m ³ , az ISO 8573-1:2010 szerint [-::2]
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...80 °C
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	320 g
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal
Rögzítés módja	átmenő furattal
12/14 vezérlőlevegő csatlakozó	G1/8
12. vezérlő segédlevegő csatlakozó	G1/8
14. vezérlő segédlevegő csatlakozó	G1/8
12. vezérlőlevegő csatlakozó	G1/8
14. vezérlőlevegő csatlakozó	G1/8
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
4. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Csatlakozólap alapanyaga	Alumínium présöntvény