

# Csatlakozó lap oldalsó csatlakozással NAVW-1/4-NPT-1

Cikkszám: 152792

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                             | Érték                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Szélesség                            | 110 mm                                                                |
| Beépítési helyzet                    | tetszés szerint                                                       |
| Üzemi nyomás                         | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                                     |
| Üzemi közeg                          | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint                        |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről | Észterolaj < 0,1mg/m <sup>3</sup> , az ISO 8573-1:2010 szerint [:::2] |
| LABS konformitás                     | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Csapágyhőmérséklet                   | -20 °C...80 °C                                                        |
| Közeghőmérséklet                     | -10 °C...60 °C                                                        |
| Környezeti hőmérséklet               | -10 °C...60 °C                                                        |
| Csatlakozólap rögzítésének típusa    | átmenő furattal                                                       |
| Rögzítés módja                       | átmenő furattal                                                       |
| 12/14 vezérlőlevegő csatlakozó       | 1/8 NPT                                                               |
| 12. vezérlő segédlevegő csatlakozó   | 1/8 NPT                                                               |
| 14. vezérlő segédlevegő csatlakozó   | 1/8 NPT                                                               |
| 12. vezérlőlevegő csatlakozó         | 1/8 NPT                                                               |
| 14. vezérlőlevegő csatlakozó         | 1/8 NPT                                                               |
| 1. pneumatikus csatlakozás           | 1/4 NPT                                                               |
| 2. pneumatikus csatlakozó            | 1/4 NPT                                                               |
| 4. pneumatikus csatlakozó            | 1/4 NPT                                                               |
| Csatlakozólap alapanyaga             | Alumínium présöntvény                                                 |