

Csatlakozó lap oldalsó csatlakozással NAVW-3/8-NPT-2

Cikkszám: 152793

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	135 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Üzemi nyomás	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Észterolaj < 0,1mg/m ³ , az ISO 8573-1:2010 szerint [-::2]
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-20 °C...80 °C
Közeghőmérséklet	-10 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Csatlakozólap rögzítésének típusa	átmenő furattal
Rögzítés módja	átmenő furattal
12/14 vezérlőlevegő csatlakozó	1/8 NPT
12. vezérlő segédlevegő csatlakozó	1/8 NPT
14. vezérlő segédlevegő csatlakozó	1/8 NPT
12. vezérlőlevegő csatlakozó	1/8 NPT
14. vezérlőlevegő csatlakozó	1/8 NPT
1. pneumatikus csatlakozás	3/8 NPT
2. pneumatikus csatlakozó	3/8 NPT
4. pneumatikus csatlakozó	3/8 NPT
Csatlakozólap alapanyaga	Alumínium présöntvény