

# Csatlakozó lap oldalsó csatlakozással NAVW-1/2-NPT-3

Cikkszám: 152794

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                           | Érték                                                                 |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Szélesség                          | 190 mm                                                                |
| Beépítési helyzet                  | tetszés szerint                                                       |
| Üzemi nyomás                       | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar                                     |
| Üzemi közeg                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint                        |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Észterolaj < 0,1mg/m <sup>3</sup> , az ISO 8573-1:2010 szerint [-::2] |
| LABS konformitás                   | VDMA24364-B2-L                                                        |
| Csapágyhőmérséklet                 | -20 °C...80 °C                                                        |
| Közeghőmérséklet                   | -10 °C...60 °C                                                        |
| Környezeti hőmérséklet             | -10 °C...60 °C                                                        |
| Csatlakozólap rögzítésének típusa  | átmenő furattal                                                       |
| Rögzítés módja                     | átmenő furattal                                                       |
| 12/14 vezérlőlevegő csatlakozó     | 1/8 NPT                                                               |
| 12. vezérlő segédlevegő csatlakozó | 1/8 NPT                                                               |
| 14. vezérlő segédlevegő csatlakozó | 1/8 NPT                                                               |
| 12. vezérlőlevegő csatlakozó       | 1/8 NPT                                                               |
| 14. vezérlőlevegő csatlakozó       | 1/8 NPT                                                               |
| 1. pneumatikus csatlakozás         | 1/2 NPT                                                               |
| 2. pneumatikus csatlakozó          | 1/2 NPT                                                               |
| 4. pneumatikus csatlakozó          | 1/2 NPT                                                               |
| Csatlakozólap alapanyaga           | Alumínium présöntvény                                                 |