

Kondenzátum leeresztő WA-2

Cikkszám: 152810

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	mechanikus
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5 °
Kézi segédműködtetés	Nem reteszelő
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Szerkezeti felépítés	külső, mechanikus, teljesen automatikus
Méretek	Töltöttségi szint
Szelepfunkció	2/2 nyitva monostabil
Üzemi nyomás	1.5 bar...14 bar
Üzemi közeg	Víz
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...60 °C
Közeghőmérséklet	0 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Terméksúly	92 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Kondenzvíz elvezetés csatlakozója	PK-4
Pneumatikus csatlakozó	M9
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet