

# DUO műanyag tömlő PUN-6X1-DUO-SI

Cikkszám: 152823

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                       | Érték  |
|--|--|
| Külső Ø  | 6 mm   |
| áramlás szempontjából releváns hajlítási sugár | 26.5 mm  |
| Belső Ø  | 4 mm   |
| Min. hajlítási sugár                           | 16 mm  |
| Használati útmutató                            | TPE-U észter-alapú<br>A műanyag tömlőt csak akkor szabad kábelekkel együtt lefektetni, ha a burkolatuk foszforsavészter-mentes. Ellenkező esetben a műanyag tömlő megsérülhet. |
| A tömlő tulajdonságai                          | energialáncokhoz alkalmas  |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon   | -0.095 MPa...0.7 MPa<br>-0.95 bar...7 bar  |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya    | -13.775 psi...101.5 psi  |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                  | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi  |
| Engedély                                       | TÜV  |
| Tanúsítványt kiállító szerv                    | B 013277 0506 00   |
| Üzemi közeg                                    | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint  |
| Tűzvizsgálati alapanyag                        | UL94 HB  |
| LABS konformitás                               | VDMA24364-B2-L   |
| Környezeti hőmérséklet                         | -35 °C...60 °C   |
| A termék súlya hossz szerint                   | 0.0384 kg/m  |
| Pneumatikus csatlakozó                         | 6 mm külső Ø-jű push-in csatlakozóhoz<br>4 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz, hollandi anyával<br>4 mm belső Ø-jű csatlakozó csonkhoz  |
| Szín   | ezüst  |
| Shore-keménység                                | D 52 +/-3  |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések          | RoHS-kompatibilis  |
| Tömlő alapanyaga                               | TPE-U(PU)  |