


# Közelítéskapcsoló SMT0-4U-NS-K-LED-24

Cikkszám: 152837

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Kialakítás	kerek
Szabvány alapján	EN 60947-5-2
Engedély	RCM jelzés
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	EU EMC-irányelv szerint az EU RoHS irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság EMC-szabályozása szerint az Egyesült Királyság RoHS előírásai szerint
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Méreték	Pozíció
Mérési elv	elektromágneses
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...70 °C
Ismétlési pontosság	0.2 mm
Kapcsolókimenet	NPN
Kapcsolóelem-funkció	Záró
Bekapcsolási idő	5 ms
Kikapcsolási idő	5 ms
Max. kimeneti áram	200 mA
Max. DC kapcsolási kapacitás	6 W
Feszültségesés	2 V
Induktív védőkapcsolás	beépítve
Legkisebb terhelési áramerősség	0.1 mA
Maradékáram	0.01 mA
Rövidzárlat elleni védelem	ciklusos
Túlterhelés elleni védelem	elérhető
DC üzemi feszültségi tartomány	10 V...30 V
Maradék hullámosság	10%
Póluscserre elleni védelem	minden elektromos csatlakozóhoz
1. elektromos csatlakozó, csatlakozási mód	Kábel
1. elektromos csatlakozó, csatlakozástechnika	nyitott vég
1. elektromos csatlakozó, pólusok/erek száma	3
Csatlakozó kimenet iránya	mentén
Kábelhossz	2.5 m

Jellemző	Érték
Vezetéktulajdonság	Alap kivitel
Kábelköpeny színe	szürke
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Szigetelő hüvely alapanyaga	PVC
Vezetékvégek	ónozott
Rögzítés módja	tartozékkal
Max. meghúzási nyomaték	0.8 Nm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	70 g
Ház színe	fekete
Ház alapanyaga	PET
Kapcsolásiállapot kijelző	Sárga LED
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...70 °C
Védettség	IP67
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L