

# Forgó csőcsatlakozó

## QSR-1/4-6

Cikkszám: 153403

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Méret                                        | Standard                                                            |
| Névleges szélesség                           | 3.4 mm                                                              |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | Bevonat                                                             |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                                     |
| Kialakítás                                   | egyenes forma                                                       |
| Kötegméret                                   | 1                                                                   |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                                       |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar                           |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...87 psi                                                |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi |
| Max. fordulatszám                            | 500 1/min                                                           |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint                      |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                                           |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség                            |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Környezeti hőmérséklet                       | 0 °C...60 °C                                                        |
| Max. radiális nyomaték                       | 0.012 Nm                                                            |
| Névleges meghúzási nyomaték                  | 9 Nm                                                                |
| Névleges meghúzási nyomaték tűrése           | ± 20%                                                               |
| Terméksúly                                   | 23 g                                                                |
| Rögzítés módja                               | SW14 hatszögletű fejescsavar                                        |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | R1/4 külső menet                                                    |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                            |
| Oldógyűrű színe                              | kék                                                                 |
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga          | Nikkelezett sárgaréz                                                |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                                   |
| Ház alapanyaga                               | PBT                                                                 |
| Oldógyűrű alapanyaga                         | POM                                                                 |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | NBR                                                                 |

| Jellemző                         | Érték                              |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga | erősen ötvöztött rozsdamentes acél |