

# L-zárócsatlakozó

## QSMKL-1/4-6

Cikkszám: 153431

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                        | Mini                                                                                                                                                              |
| Névleges szélesség                           | 2.9 mm                                                                                                                                                            |
| Engedélyezett tömlőtípus                     | PAN-<br>PAN-MF-<br>PAN-R-<br>PAN-VO-<br>PEN-<br>PFAN-<br>PLN-<br>PTFEN-<br>PUN-<br>PUN-CM-<br>PUN-DUO-<br>PUN-H-<br>PUN-H-DUO-<br>PUN-S-<br>PUN-S-DUO-<br>PUN-VO- |
| A tömlő behelyezési mélysége                 | 13.5 mm                                                                                                                                                           |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | Bevonat                                                                                                                                                           |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                                                                                                                                   |
| Kialakítás                                   | L forma                                                                                                                                                           |
| Kötegméret                                   | 1                                                                                                                                                                 |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                                                                                                                                     |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar                                                                                                                         |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...87 psi                                                                                                                                              |
| Hőmérsékletfüggő üzemi nyomás                | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi                                                                                               |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint                                                                                                                   |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                                                                                                                                         |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 1 - alacsony korróziónak való kitettség                                                                                                                           |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                       | -10 °C...80 °C                                                                                                                                                    |
| Névleges meghúzási nyomaték                  | 9 Nm                                                                                                                                                              |

| Jellemző                              | Érték                              |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Névleges meghúzási nyomaték tűrése    | ± 20%                              |
| Terméksúly                            | 20 g                               |
| Rögzítés módja                        | SW14 hatszögletű fejescsavar       |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | R1/4 külső menet                   |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | 6 mm külső Ø-jű tömlőhöz           |
| Oldógyűrű színe                       | kék                                |
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga   | Nikkelezett sárgaréz               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                  |
| Ház alapanyaga                        | PBT                                |
| Oldógyűrű alapanyaga                  | POM                                |
| Tömlőtömítés alapanyaga               | NBR                                |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga      | erősen ötvöztött rozsdamentes acél |