


Lezárószelep HE-2-1/8-QS-6

Cikkszám: 153471

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	2/2, bistabil
1. pneumatikus csatlakozás	R1/8
2. pneumatikus csatlakozó	QS-6
Működtetés módja	kézi
Rögzítés módja	Közvetlen rögzítés átmenő furattal Közvetlen rögzítés menettel választhatóan:
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	279.9 l/min
Névleges szélesség	3.2 mm
Üzemi nyomás	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Ház alapanyaga	Megerősített PBT
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár
Vezérlés módja	közvetlen
Áramlásirány	megfordítható
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	29 g
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Nikkelbevonatos sárgaréz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR