


Lezárószelep HE-3-3/8-QS-10

Cikkszám: 153481

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	3/2, bistabil
Kiegészítő funkció kiválasztása	kipufogó funkcióval
1. pneumatikus csatlakozás	R3/8
2. pneumatikus csatlakozó	QS-10
Működtetés módja	kézi
Rögzítés módja	Közvetlen rögzítés átmenő furattal Közvetlen rögzítés menettel választhatóan:
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	760.5 l/min
Névleges szélesség	4,6 mm
Üzemi nyomás	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Ház alapanyaga	Megerősített PBT
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint
Távozó levegő funkció	nem fojtható
Tömítés elve	lágymű
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szerkezeti felépítés	Hengeres tolózár
Vezérlés módja	közvetlen
Áramlásirány	nem reverzibilis
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Tiszta szoba osztály	4. osztály az ISO 14644-1 szerint
Közeghőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	60 g
3. pneumatikus csatlakozás	nincs összefogva
Becsavarható tengelycsap alapanyaga	Nikkelbevonatú sárgaréz
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR