



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelepfunkció	2/2, bistabil
1. pneumatikus csatlakozás	QS-6
2. pneumatikus csatlakozó	QS-6
Működtetés módja	kézi
Rögzítés módja	ellenanyával
Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva)	528 l/min
Névleges szélesség	4 mm
Üzemi nyomás	-0.1 MPa...1 MPa -1 bar...10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Ház alapanyaga	PBTP
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tömítés elve	lágyszorító
Szerkezeti felépítés	Gömbcsap
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Terméksúly	16.5 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis