

**Gömbcsap**  
**QH-QS-4-1/8**  
Cikkszám: 153486

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                                     | Érték                                                        |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                                                | 2/2, bistabil                                                |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | R1/8                                                         |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | QS-4                                                         |
| Működtetés módja                                             | kézi                                                         |
| Rögzítés módja                                               | becsavarozható                                               |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 235 l/min                                                    |
| Névleges szélesség                                           | 2.5 mm                                                       |
| Üzemi nyomás                                                 | -0.1 MPa...1 MPa<br>-1 bar...10 bar                          |
| Környezeti hőmérséklet                                       | 0 °C...60 °C                                                 |
| Ház alapanyaga                                               | PBTP                                                         |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint              |
| Tömítés elve                                                 | lágymű                                                       |
| Szerkezeti felépítés                                         | Gömbcsap                                                     |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Terméksúly                                                   | 14 g                                                         |
| Becsavarható tengelycsap alapanyaga                          | Nikkelezett sárgaréz                                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                            |