


Párhuzamos építőkészlet
EAMM-U-86-D40-52B/C-102-S1
Cikkszám: 1537011

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	86
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Hajtásáttétel	1:1
Max. fordulatszám	5000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	175 kgmm ²
Üresjáratú hajtónyomaték	0.25 Nm
Átvihető forgatónyomaték	9.5 Nm
Terméksúly	2540 g
Interfészkód, működtető szerkezet	D40B
Interfészkód Motor In	52B 52C
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis