

**Záró sapka**  
**QSC-1/4-U**  
Cikkszám: 153830

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                                     | Érték                                           |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Méret                                        | Standard                                        |
| Névleges szélesség                           | 3.8 mm                                          |
| Beépítési helyzet                            | tetszés szerint                                 |
| Kialakítás                                   | Vakdugó                                         |
| Kötegméret                                   | 1                                               |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                   |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar        |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...145 psi                           |
| Tengeri besorolás                            | lásd a tanúsítványt                             |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                       |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 1 - alacsony korróziónak való kitettség         |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Környezeti hőmérséklet                       | -10 °C...60 °C                                  |
| Terméksúly                                   | 3.5 g                                           |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | 1/4" külső Ø-jű tömlőhöz                        |
| Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit          | 14 °F...140 °F                                  |
| Oldógyűrű színe                              | szürke                                          |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                               |
| Ház alapanyaga                               | PBT                                             |
| Oldógyűrű alapanyaga                         | POM                                             |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | NBR                                             |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga             | erősen ötvöztött rozsdamentes acél              |