

Forgó csőcsatlakozó

QSR-1/4-1/4-U

Cikkszám: 153955

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges szélesség	3.4 mm
Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon	Bevonat
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Kialakítás	egyenes forma
Kötegméret	1
Szerkezeti felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...145 psi
Tengeri besorolás	lásd a tanúsítványt
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Max. meghúzási nyomaték	14 Nm
Terméksúly	23 g
Rögzítés módja	9/16 külső hatlapfej
1. pneumatikus csatlakozás	1/4 NPT külső menet
2. pneumatikus csatlakozó	1/4" külső Ø-jű tömlőhöz
Környezeti hőmérséklet - Fahrenheit	14 °F...140 °F
Oldógyűrű színe	szürke
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PBT
Oldógyűrű alapanyaga	POM
Tömlőtömítés alapanyaga	NBR
Tömlőbilincs szegmens alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél