


# Lezárószelep HE-2-QS-3/8-U

Cikkszám: 153983

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Szelepfunkció                                                | 2/2, bistabil                                                             |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | QS-3/8                                                                    |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | QS-3/8                                                                    |
| Működtetés módja                                             | kézi                                                                      |
| Rögzítés módja                                               | Közvetlen rögzítés átmenő furattal<br>Vezetékbeszerelés<br>választhatóan: |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 707.4 l/min                                                               |
| Névleges szélesség                                           | 4.5 mm                                                                    |
| Üzemi nyomás                                                 | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                  |
| Környezeti hőmérséklet                                       | 0 °C...60 °C                                                              |
| Ház alapanyaga                                               | Megerősített PBT                                                          |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::] szerint                            |
| Tömítés elve                                                 | lágymű                                                                    |
| Beépítési helyzet                                            | tetszőleges                                                               |
| Szerkezeti felépítés                                         | Hengeres tolózár                                                          |
| Vezérlés módja                                               | közvetlen                                                                 |
| Áramlásirány                                                 | megfordítható                                                             |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)              |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                      |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                         |
| Tiszta szoba osztály                                         | 4. osztály az ISO 14644-1 szerint                                         |
| Közeghőmérséklet                                             | 0 °C...60 °C                                                              |
| Terméksúly                                                   | 42 g                                                                      |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                                         |
| Tömítések alapanyaga                                         | NBR                                                                       |