

Szorító hüvely
EAMH-60-10-C18.1-P
Cikkszám: 1545242

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	60
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	6000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetatlenségi nyomaték	1.4 kgmm ²
Terméksúly	38 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis