

**Érzékelő-készlet**  
**DASI-Q11-40-A-KT**  
Cikkszám: 1550027

**FESTO**



**Adatlap**

| Jellemző                              | Érték                                |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Méret                                 | 40                                   |
| dugattyúØ-höz                         | Ø40                                  |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                    |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C                       |
| Terméksúly                            | 485 g                                |
| Rögzítés módja                        | becsavarozva                         |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                    |
| Csavarok alapanyaga                   | Acél<br>horganyzott                  |