

Érzékelőtartó
DASI-Q11-35-A-SR
Cikkszám: 1550870

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	35
Kialakítás	T horonyhoz
dugattyúØ-höz	Ø35
Szerkezeti felépítés	Érzékelőléc
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	62 g
Rögzítés módja	T-horonyba szorított átmenő furattal és csavarral horonyanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Csavarok alapanyaga	Acél horganyzott