

# Kompakt henger ADVUL-12-15-P-A

Cikkszám: 156846

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                   | Érték                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Löket                                                      | 15 mm                                                        |
| Dugattyú Ø                                                 | 12 mm                                                        |
| Csillapítás                                                | elasztikus csillapítógyűrűk/-lapok mindkét oldalon           |
| Beépítési helyzet                                          | tetszés szerint                                              |
| Szerkezeti felépítés                                       | Dugattyú<br>Dugattyúrúd                                      |
| Pozíciófelismerés                                          | közelítéskapcsolóhoz                                         |
| Változatok                                                 | egyoldali dugattyúrúd                                        |
| Csavaróbiztosíték/vezető                                   | Vezetőrúd kerettel                                           |
| Üzemi nyomás                                               | 0.15 MPa...1 MPa<br>1.5 bar...10 bar                         |
| Működési mód                                               | kettős működésű                                              |
| Üzemi közeg                                                | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                         | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály                               | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                         |
| LABS konformitás                                           | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Környezeti hőmérséklet                                     | -20 °C...80 °C                                               |
| Ütközési energia a végállásokban                           | 0.07 J                                                       |
| Elméleti erő 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) esetén, visszaáramlás | 51 N                                                         |
| Elméleti erő 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi), előre            | 68 N                                                         |
| Rögzítés módja                                             | átmenő furattal<br>tartozékkal<br>választhatóan:             |
| Pneumatikus csatlakozó                                     | M5                                                           |
| Peremes csavar alapanyaga                                  | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                           |
| Fedél alapanyaga                                           | Kovácsolt alumíniumötvözet                                   |
| Dinamikus tömítések alapanyaga                             | NBR<br>TPE-U(PU)                                             |
| Dugattyúrúd alapanyaga                                     | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                           |
| Hengercső alapanyaga                                       | Kovácsolt alumínium ötvözet                                  |