

Szabadonfutó FLSR-32-R

Cikkszám: 15687

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Forgásirány	Óramutató járásával megegyező
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Elméleti nyomaték 0,6 MPa-nál (6 bar, 87 psi)	9.98 Nm
Terméksúly	1120 g
Ház alapanyaga	Alumínium öntvény
Hüvely alapanyaga	Edzett acél
Tengely alapanyaga	Edzett acél