

# Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-60-D40-42B/C-91

Cikkszám: 1570950

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                  |
|---------------------------------------|------------------------|
| Méret                                 | 60                     |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint        |
| Hajtásáttétel                         | 1:1                    |
| Max. fordulatszám                     | 6000 1/min             |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III     |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C         |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%                |
| Védettség                             | IP40                   |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C         |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 26.7 kgmm <sup>2</sup> |
| Üresjárat hajtónyomaték               | 0.07 Nm                |
| Átvihető forgatónyomaték              | 3 Nm                   |
| Terméksúly                            | 1080 g                 |
| Interfészkód, működtető szerkezet     | D40B                   |
| Interfészkód Motor In                 | 42B<br>42C             |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis      |