

Lengőkarima SUA-32

Cikkszám: 157322

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Beépítési helyzet	tetszés szerint
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...90 °C
Terméksúly	138 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Felfogás alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet
Csap alapanyaga	Acél, horganyzott
Hüvely alapanyaga	Rugóacél
Csapágy alapanyaga	Műanyag
Csavarok alapanyaga	Acél, horganyzott
Biztosító alapanyaga	Rugóacél
Tengely alapanyaga	Acél védőbevonattal