

# Párhuzamos építőkészlet EAMM-U-60-D32-67A-91

Cikkszám: 1577063

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték              |
|---------------------------------------|--------------------|
| Méret                                 | 60                 |
| Beépítési helyzet                     | tetszés szerint    |
| Hajtásáttétel                         | 1:1                |
| Max. fordulatszám                     | 6000 1/min         |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-Zone III |
| Csapághőmérséklet                     | -25 °C...60 °C     |
| Relatív páratartalom                  | 0 - 95%            |
| Védettség                             | IP40               |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C     |
| Tehetlenségi nyomaték                 | 26.7 kgmm2         |
| Üresjárat hajtónyomaték               | 0.07 Nm            |
| Átvihető forgatónyomaték              | 3 Nm               |
| Terméksúly                            | 1170 g             |
| Interfészkód, működtető szerkezet     | D32B               |
| Interfészkód Motor In                 | 67 A               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis  |