


Tengelyirányú építő készlet EAMM-A-R48-70A

Cikkszám: 1578139

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges hossz	40.2 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Max. fordulatszám	8000 1/min
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Védettség	IP40
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Tehetlenségi nyomaték	14.5 kgmm ²
Átvihető forgatónyomaték	4.4 Nm
Terméksúly	450 g
Interfész kód, működtető szerkezet	R48
Interfész kód Motor In	70 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis