

Kondenzátum leeresztő WA-1-B

Cikkszám: 158497

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Működtetés módja	mechanikus
Beépítési helyzet	függőleges +/- 10 °
Kézi segédműködtetés	Nem reteszelő
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Szerkezeti felépítés	külső, mechanikus, teljesen automatikus
Méret	Töltöttségi szint
Szelepfunkció	2/2, zárt, monostabil
Üzemi nyomás	4 bar...16 bar
Üzemi közeg	Víz
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapágyhőmérséklet	-20 °C...60 °C
Közeghőmérséklet	0 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	210 g
Rögzítés módja	Vezetékbeszerelés
Kondenzvíz elvezetés csatlakozója	G1/4
Pneumatikus csatlakozó	M9
Ház alapanyaga	Sárgaréz PA