


# Csatlakozó kábel NHSB-A1-5-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Cikkszám: 1585793

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                              | Érték                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Védőtömlő hossza                                      | 5 m                                                          |
| Beépítési helyzet                                     | tetszés szerint                                              |
| Használja a szabadban                                 | időjárástól védett helyek, C1 osztály az IEC 60654-1 alapján |
| DC üzemi feszültségi tartomány                        | 0 V...30 V                                                   |
| LABS konformitás                                      | VDMA24364-Zone III                                           |
| Relatív páratartalom                                  | 5 - 100%<br>kondenzáló                                       |
| Védettség                                             | IP65<br>IP67<br>IP69K<br>NEMA 4                              |
| Környezeti hőmérséklet                                | -20 °C...60 °C                                               |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -5 °C...60 °C                                                |
| 1. elektromos csatlakozó                              | Egyenes csatlakozó, 5 pólusú                                 |
| 2. elektromos csatlakozó                              | nyitott végű, 5 eres                                         |
| Üzemi közeg                                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                    | Olajozott üzem lehetséges                                    |
| Pneumatikus csatlakozó                                | 8 mm külső Ø-jű tömlőhöz<br>10 mm külső Ø-jű tömlőhöz        |
| Kábel min. hajlítási sugara                           | 100 mm                                                       |
| Kábelszerkezet                                        | 5 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                     |
| Terméksúly                                            | 1250 g                                                       |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                 | RoHS-kompatibilis                                            |
| Védőcső alapanyaga                                    | PA                                                           |
| Védőtömlő csavarzat alapanyaga                        | PA                                                           |
| Kábelköpeny alapanyaga                                | PVC                                                          |
| Tömítések alapanyaga                                  | TPE                                                          |