


Csatlakozó kábel

NHSB-A1-10-BLG5-LE5-PU8-2XBB

Cikkszám: 1585794

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Védőtömlő hossza	10 m
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Használja a szabadban	időjárástól védett helyek, C1 osztály az IEC 60654-1 alapján
DC üzemi feszültségi tartomány	0 V...30 V
LABS konformitás	VDMA24364-Zone III
Relatív páratartalom	5 - 100% kondenzáló
Védettség	IP65 IP67 IP69K NEMA 4
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén	-5 °C...60 °C
1. elektromos csatlakozó	Egyenes csatlakozó, 5 pólusú
2. elektromos csatlakozó	nyitott végű, 5 eres
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
Pneumatikus csatlakozó	8 mm külső Ø-jű tömlőhöz 10 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Kábel min. hajlítási sugara	100 mm
Kábelszerkezet	5 x 0,75 mm ²
Terméksúly	2500 g
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Védőcső alapanyaga	PA
Védőtömlő csavarzat alapanyaga	PA
Kábelköpeny alapanyaga	PVC
Tömítések alapanyaga	TPE