

# Csőcsonkos csatlakozó CN-M3-PK-3

Cikkszám: 15872

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                                        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Névleges szélesség                           | 1.5 mm                                                       |
| Tömítés típusa a becsavarható tengelycsapon  | Tömítőgyűrű                                                  |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.95 bar...10 bar                                           |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint              |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Környezeti hőmérséklet                       | 0 °C...60 °C                                                 |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | M3 külső menet                                               |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 4 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                     |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                            |
| Ház alapanyaga                               | erősen ötvöztött acél                                        |