


Nyomáskapcsoló PEV-1/4-A-SW27

Cikkszám: 159259

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
Méreték	Relatív nyomás
Mérési eljárás	Pneumatikus-elektromos nyomásátalakító
Nyomásmérési tartomány	1 bar...10 bar
Üzemi nyomás	1 bar...10 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
Közeghőmérséklet	-20 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...100 °C
Kapcsolóelem-funkció	Váltó
Max. kapcsolási frekvencia	3 Hz
Max. kimeneti kapcsolófeszültség, AC	250 V
Max. DC kapcsolási kimeneti feszültség	250 V
Max. kimeneti áram	4000 mA
DC üzemi feszültségi tartomány	12 V...250 V
Elektromos csatlakozó	4 pólusú Csatlakozó
Rögzítés módja	becsavarozható
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Terméksúly	138 g
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott
Membrán alapanyaga	NBR
Küszöbértékek beállítási tartománya	1 bar...10 bar
Védettség	IP65
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L