


Motor karima
EAMF-A-77A-140A
Cikkszám: 1593636

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszés szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Csapághőmérséklet	-25 °C...60 °C
Relatív páratartalom	0 - 95%
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	1280 g
Interfész kód Motor In	140 A
Tengelykapcsoló ház interfész kódja	77 A
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis