

# Olajozó LOE-3/8-D-MIDI

Cikkszám: 159586

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                                     | Érték                                                          |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Méret                                                        | Midi                                                           |
| Sorozat                                                      | D                                                              |
| Beépítési helyzet                                            | függőleges +/- 5 °                                             |
| Szerkezeti felépítés                                         | Proporcionális szabványos ködkenő                              |
| Max. olajtöltési mennyiség                                   | 110 cm <sup>3</sup>                                            |
| Tartályvédelem                                               | Fém védőkosár                                                  |
| Üzemi nyomás                                                 | 0 MPa...1.6 MPa<br>0 bar...16 bar<br>0 psi...232 psi           |
| Minimális áramlási sebesség az olajozó funkcióhoz            | 8 l/min                                                        |
| Normál névleges térfogatáram (DIN 1343 szerint normalizálva) | 5500 l/min                                                     |
| Üzemi közeg                                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint<br>Inert gázok |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről                           | Olajozott üzem nem lehetséges                                  |
| KBK korrózióállósági osztály                                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                              |
| Csapághőmérséklet                                            | -10 °C...60 °C                                                 |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél                        | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:-] szerint<br>Inert gázok |
| Közeghőmérséklet                                             | -10 °C...60 °C                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                                       | -10 °C...60 °C                                                 |
| Terméksúly                                                   | 630 g                                                          |
| Rögzítés módja                                               | tartozékkal                                                    |
| 1. pneumatikus csatlakozás                                   | G3/8                                                           |
| 2. pneumatikus csatlakozó                                    | G3/8                                                           |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések                        | RoHS-kompatibilis                                              |
| Tartály alapanyaga                                           | PC                                                             |