

# Peremes manométer FMA-50-2,5-1/4-EN

Cikkszám: 159598

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kijelzőtartomány                      | 0 bar...2.5 bar<br>0 psi...36.25 psi                                                                                              |
| Megfelel a szabványnak                | EN 837-1                                                                                                                          |
| Névleges méretű manométer             | 50                                                                                                                                |
| Robbanásvédelem                       | Vegye figyelembe a tanúsítványban található információt<br>1. zóna (ATEX)<br>2. zóna (ATEX)<br>21. zóna (ATEX)<br>22. zóna (ATEX) |
| Szerkezeti felépítés                  | Csőrugós manométer                                                                                                                |
| Rögzítés módja                        | Előlapí rögzítés                                                                                                                  |
| Üzemi közeg                           | Inert gázok<br>semleges folyadékok                                                                                                |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegekről  | nincs acetilén<br>nincs oxigén                                                                                                    |
| Üzemi nyomás                          | 0 MPa...0.25 MPa<br>0 bar...2.5 bar<br>0 psi...36.25 psi                                                                          |
| Köztes terhelési tényező              | 0.66                                                                                                                              |
| Mérési pontossági osztály             | 2,5                                                                                                                               |
| Védettség                             | IP43                                                                                                                              |
| Közeghőmérséklet                      | -20 °C...60 °C                                                                                                                    |
| Környezeti hőmérséklet                | -20 °C...60 °C                                                                                                                    |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis                                                                                                                 |
| Csatlakozási helyzet                  | Hátul centrikus                                                                                                                   |
| Pneumatikus csatlakozó                | G1/4                                                                                                                              |
| közeggel érintkező anyagok            | Sárgaréz                                                                                                                          |
| Beccavarható tengelycsap alapanyaga   | Sárgaréz                                                                                                                          |
| Ház alapanyaga                        | ABS                                                                                                                               |
| Kémlelőüveg alapanyaga                | SAN                                                                                                                               |
| A rögzítőgyűrű alapanyaga             | Acél                                                                                                                              |

| Jellemző   | Érték                                     |
|------------|-------------------------------------------|
| Ház színe  | fekete                                    |
| Terméksúly | 100 g                                     |
| Skála      | Dupla skála<br>bár (kívül)<br>psi (belül) |