

# Légtartály CRVZS-0.1

Cikkszám: 160233

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                  | Érték                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tartály                                   | 0,1 l                                                              |
| Beépítési helyzet                         | tetszés szerint                                                    |
| Megfelel a szabványnak                    | AD 2000                                                            |
| Üzemi nyomás                              | -0.095 MPa...1.6 MPa<br>-0.95 bar...16 bar<br>-13.78 psi...232 psi |
| Engedély                                  | CRN<br>TÜV                                                         |
| Tanúsítványt kiállító szerv               | TSSACRNOH17477.5C                                                  |
| Üzemi közeg                               | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [:-:-] szerint<br>Nitrogén         |
| KBK korrózióállósági osztály              | 3 - nagy korróziós igénybevétel                                    |
| LABS konformitás                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                  |
| Élelmiszerekkel használható               | Lásd a bővebb anyaginformációt                                     |
| Közeghőmérséklet                          | -10 °C...100 °C                                                    |
| Környezeti hőmérséklet                    | -10 °C...100 °C                                                    |
| Csatlakozó menet max. meghúzási nyomatéka | 15 Nm                                                              |
| Terméksúly                                | 226 g                                                              |
| Rögzítés módja                            | Tartó kapcsok                                                      |
| Pneumatikus csatlakozó                    | G1/8                                                               |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések     | RoHS-kompatibilis                                                  |
| Sűrített levegő tartály alapanyaga        | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                 |
| Tartó kapcsok alapanyaga                  | erősen ötvöztött rozsdamentes acél                                 |