

Légtartály CRVZS-0.75

Cikkszám: 160235

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Tartály	0,75 l
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Megfelel a szabványnak	AD 2000
Üzemi nyomás	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.78 psi...232 psi
Engedély	CRN TÜV
Tanúsítványt kiállító szerv	TSSACRN0H17477.5C
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [-:::-] szerint Nitrogén
KBK korrózióállósági osztály	3 - nagy korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Élelmiszerekkel használható	Lásd a bővebb anyaginformációt
Közeghőmérséklet	-10 °C...100 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...100 °C
Csatlakozó menet max. meghúzási nyomatéka	23 Nm
Terméksúly	736 g
Rögzítés módja	Tartó kapcsok
Pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Sűrített levegő tartály alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél
Tartó kapcsok alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél