

Lökéscsillapító YSR-25-40-C

Cikkszám: 160273

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Lökét	40 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.4 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	1 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Csillapítási hossz	40 mm
Max. ütközőerő	4000 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	160 J
Max. energiafogyasztás óránként	150000 J
Max. visszamaradó energia	0.8 J
Visszaállító erő	14 N
Minimális betolási erő	140 N
Terméksúly	600 g
Tömegtartomány	200 kg
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél