

Lökéscsillapító YSR-32-60-C

Cikkszám: 160274

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	32
Löket	60 mm
Csillapítás	önbeállító
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.5 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	1 s
Működési mód	nyomó egyszeres működésű
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Csillapítási hossz	60 mm
Max. ütközőerő	6000 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	380 J
Max. energiafogyasztás óránként	220000 J
Max. visszamaradó energia	2 J
Visszaállító erő	20 N
Minimális betolási erő	160 N
Terméksúly	1220 g
Tömegtartomány	400 kg
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	Acél, horganyzott
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvöztött acél