

Dugaszolható csatlakozó QS-V0-8

Cikkszám: 160547

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Standard
Névleges szélesség	7 mm
Tűzvizsgálati alapanyag	UL94 V-0 (ház) UL94 V-0 (oldógyűrű)
Kialakítás	egyenes forma
Kötegméret	10
Szerkezeti felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya	-13.775 psi...145 psi
Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés	Víz: max. 0,6 MPa max. 50 °C-on
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint Víz (folyékony, jégmentes)
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	11 g
1. pneumatikus csatlakozás	8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
2. pneumatikus csatlakozó	8 mm külső Ø-jű tömlőhöz
Oldógyűrű színe	fekete
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	PBT
Oldógyűrű alapanyaga	PBT
Tömlőtömítés alapanyaga	NBR
Tömlőbilincs szegmens alapanyaga	erősen ötvöztött rozsdamentes acél Sárgaréz