

# Dugaszolható csatlakozó QS-V0-12

Cikkszám: 160549

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                                     | Érték                                                                         |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Méret                                        | Standard                                                                      |
| Névleges szélesség                           | 11 mm                                                                         |
| Tűzvizsgálati alapanyag                      | UL94 V-0 (ház)<br>UL94 V-0 (oldógyűrű)                                        |
| Kialakítás                                   | egyenes forma                                                                 |
| Kötegméret                                   | 1                                                                             |
| Szerkezeti felépítés                         | Push-pull elv                                                                 |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartományon | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar                                      |
| Üzemi nyomás teljes hőmérsékleti tartománya  | -13.775 psi...145 psi                                                         |
| Üzemi nyomással kapcsolatos megjegyzés       | Víz: max. 0,6 MPa max. 50 °C-on                                               |
| Üzemi közeg                                  | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:::-] szerint<br>Víz (folyékony, jégmentes) |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről           | Olajozott üzem lehetséges                                                     |
| KBK korrózióállósági osztály                 | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                                          |
| LABS konformitás                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                             |
| Környezeti hőmérséklet                       | 0 °C...60 °C                                                                  |
| Terméksúly                                   | 25 g                                                                          |
| 1. pneumatikus csatlakozás                   | 12 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                                     |
| 2. pneumatikus csatlakozó                    | 12 mm külső Ø-jű tömlőhöz                                                     |
| Oldógyűrű színe                              | fekete                                                                        |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések        | RoHS-kompatibilis                                                             |
| Ház alapanyaga                               | PBT                                                                           |
| Oldógyűrű alapanyaga                         | PBT                                                                           |
| Tömlőtömítés alapanyaga                      | NBR                                                                           |
| Tömlőbilincs szegmens alapanyaga             | erősen ötvöztött rozsdamentes acél<br>Sárgaréz                                |